

AEG

Príklepová vrtačka, Typ: SB2E850R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonná **vrtačka s príklepom** s

- **chodom doprava/dolava.**
- **Poistná spojka.**
- **FIXTEC kovové rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo.**
- **2-stupňová planétová prevodovka pre veľký krútiaci moment a optimálne prispôbenie k materiálu.**

Kompaktná a výkonná, 850-wattová príklepová vrtačka.

Výhoda:

Kovové rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC.

Rozsah balenia:

Vrátane kovového rýchlopínacieho vrtacieho skľučovadla 1,5 – 13 mm, prídavnej rukoväte, dorazu hlbokého vrtania, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné vrtacie skľučovadlo nájdete v skupine 34.

Technický opis

maximálne otáčky 2. stupeň	3200 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	13,7 m/s ²
Príkion	850 W
Označenie výrobcu	SB2E850R
Hmotnosť	2,8 kg
Maximálny ťahovací moment	56 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	1000 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	20 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Príklepová vrtačka