



## Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: B25/120



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318100 B25/120
GTIN	4045197315779
Trieda položky	36A

### Popis

**Prevedenie:**

S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

**Upozornenie:**

Pri objednávke náhradných dielov č. 318110 – 318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej ocelevej hlavy držiaka A, B, C alebo E.

### Technický opis

vhodné pre č. 318000	B
Dĺžka	120 mm
Typ	B25/120
Hrúbka podpery na nástroje W	12 mm
Výška upínača nástrojov	25 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

