

**Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4, VX4, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319827 10
GTIN	2050001743411
Trieda položky	33E

Popis**Prevedenie:**

VX – Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku.

Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

Výhoda:

- Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
- Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
- Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

Upozornenie:

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.

Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nastavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	26 mm
-------------------------	-------

Ø upnutia D ₁	10 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Upínač	VX4
Druh produktu	Upínacie skľučovadlo