



## Univerzálna spájkovačka Multi TC s reguláciou teploty, Vykurovací výkon: 75W



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082150 75
GTIN	4003008065664
Trieda položky	04C

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonná univerzálna spájkovačka s presne regulovaným teplotným senzorom umiestneným priamo pod vnútorne vyhrievaným spájkovacím hrotom. Kombinácia tohto priameho snímania teploty s presnou regulačnou elektronikou integrovanou v rukoväti umožňuje profesionálne vykonať **najjemnejšie práce pri spájkovaní** na citlivých elektronických konštrukčných prvkoch, **ako aj v aplikáciách s veľmi veľkou potrebou tepla.**

#### Použitie:

Pre mobilné použitie v oblasti servisu, údržby a opráv. ERSA Multi-TC má rozsah funkcií veľkej spájkovacej stanice, ale nemá galvanické oddelenie.

### Technický opis

Výkon zahrievania	285 W
Vykurovací výkon	75 W
Rozsah regulácie Teplota spájkovacieho hrotu	250 - 450 °C
Hmotnosť bez napájacieho vedenia	60 g
Čas zohrievania	cca 34 s
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Spájkovačka

### Príslušenstvo

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1,5	082365 1,5
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
Spájkovací hrot Označenie výrobcu BDLF	082400 BDLF
Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1	082365 1