

mato

Pneumatická maznica, 400 g



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083585
GTIN	4016553410056
Trieda položky	08H

Popis

Prevedenie:

Jednoručný mazací lis na stlačený vzduch s vynikajúcou rovnováhou. **Systém jednorázových dávok pre optimálnu kontrolu maziva (1 cm³ / zdvih),** tlakový pomer 1:60.

Možnosť naplnenia voľným mazivom (obsah: 500 cm³), príp. kartušami (obsah: 400 g).

Vhodné pre mazivá do NLGI 2.

Rozsah balenia:

Vrátane gumovej pancierovej hadice a 4-čelustového hydraulického nátrubku.

Technický opis

Skúšobný tlak	800 bar
Prevádzková oblasť zásobovanie stlačeným vzduchom	3 - 8 bar
Pripojovací závit hadica	R1/8 palec
Pracovný tlak	400 bar
Atribút Názov produktu	400 g
Druh produktu	Tlaková maznica

Príslušenstvo

Viacúčelová tuková kartuša preštandardné mastiace lisy Typ UNI	083590 UNI
Pancierové hadice s násuvnou spojku Pripojovací závit 1/8	083588 1/8
Štvorčelustový hydraulický nátrubok Pripojovací závit 1/8	083589 1/8
Štvorčelustový hydraulický nátrubok safeLOCK Pripojovací závit 1/8	083596 1/8
Viacúčelová tuková kartuša preštandardné mastiace lisy Typ PLUS	083590 PLUS
Pancierová hadica so štvorčelustovým hydraulickým nátrubkom Pripojovací závit 1/8	083586 1/8
Dýza s univerzálnym nátrubkom Pripojovací závit 1/8	083583 1/8
Viacúčelová tuková kartuša preMastiacie lisy Lube-Shuttle® Typ PLUS	083592 PLUS
Viacúčelová tuková kartuša preMastiacie lisy Lube-Shuttle® Typ UNI	083592 UNI
Dýza s ostrým nátrubkom Pripojovací závit 1/8	083584 1/8