


**Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA, V5, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319829 8
GTIN	2050001077936
Trieda položky	33E

**Popis****Výhoda:**

- Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
- Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
- Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s upínacími plôškami.

**Upozornenie:**

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz.

Extra krátke prevedenie na vyžiadanie. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nastavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	22 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Vonkajší Ø D	28 mm

Upínač

V5

Druh produktu

Upínacie skľučovadlo