



Vrtacie kladivo 230 V, Typ: PLH32XE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

- Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
- Upínač vrtáka SDS-Plus.
- Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
- Chod doprava/dola, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.

Sieťové kombinované kladivo s vysokou energiou úderu na vrtanie do betónu do 32 mm.

Napájací kábel 4 m.

- Systém na rýchlu výmenu nástrojov FIXTEC na výmenu bez nástrojov medzi upínačom SDS-Plus a kovovým rýchlopínacím skľučovadlom.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekание.
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj v prípade zablokovania vrtáka.
- Antivibračný systém AVS.

Výhoda:

Antivibračný systém.

Rozsah balenia:

Vrátane adaptéra FIXTEC SDS-Plus, rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo 1,5 –13 mm, prídavná rukoväť s dorazom hĺbky vrtania, maziva pre vrtanie, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

Príkonn	900 W
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálna nárazová hodnota	4500 min ⁻¹
Označenie výrobcu	PLH32XE
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Hmotnosť	3,6 kg
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
maximálne vibrácie podľa EN	22 m/s ²
Nárazová energia	3,8 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	32 mm
Rozsah otáčok	0 - 800 min ⁻¹
Stopka	SDS Plus
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vrtacie kladivo

Príslušenstvo

Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4-10	787057 4-10
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 12	787060 12
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 10	787060 10
Súprava TK viacúčelových vrtákovdĺhé Ø vrtáka 6-12	787055 6-12

Súprava TK viacúčelových vrtákov Ø vrtáka 4-10	787050 4-10
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 8	787060 8