



## Akumulátorové vrtacie kladivo bez akumulátora, nabíjačky a kufra, Typ: M12CH4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

- Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
- Upínač vrtáka SDS-Plus.
- Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
- Chod doprava/dolava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.

Vrtacie kladivo 12 V/4,0 Ah Red s lítiovo-iónovým akumulátorom s bezkefovým motorom POWERSTATE EC, optimalizované na vrtanie Ø 4 – 10 mm do betónu a muriva. Elektronika Redlink-Plus – ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

#### Výhoda:

Bezkefkový motor POWERSTATE™.

#### Rozsah balenia:

Nulová verzia – bez akumulátora, nabíjačky a kufra.

#### Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

### Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálna nárazová hodnota	6575 min <sup>-1</sup>
Nárazová energia	1,1 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	13 mm
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Označenie výrobcu	M12CH-0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Napätie akumulátora	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Rozsah otáčok	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Stopka	SDS Plus
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vrtacie kladivo

## Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C