



## Závitorezné zariadenie Rubber-Flex pre viaccrossahovú klieštinu, Typ: M1,4-7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	333500 M1,4-7
GTIN	4045197312679
Trieda položky	35D

### Popis

#### Prevedenie:

- Pre stroje s iba jedným smerom otáčania.
- Nastaviteľná bezpečnostná klzná spojka, chráni závitový vrták pred zlomením.
- Kompenzácia dĺžky na ťah a tlak, vyrovnáva rozdiel medzi posuvom stroja a stúpaním závitov.
- Automatický posuv zaručuje presnosť závitov podľa kalibra.
- Automatický rýchly spätný chod 1,6: 1.
- Chod doprava, ako aj doľava je možný bez zmeny.
- Použitie upínacích klieštin Rubber-Flex alebo rýchlovýmenných vložiek.
- Krátke nábehové pruženie, umožňuje uvoľnenie bez rozrezania závitov.

Veľkosti M3–M12 a M10–M30 s dvojitém upínacím zariadením.

#### Popis:

Matica pre presne nastaviteľnú hĺbku závitov,  $\pm 0,1$  mm.

#### Použitie:

- Upnutie v točiacom sa vretene.
- Rezanie závitov presne podľa kalibra.
- Bez predchádzajúceho nastavenia použiteľné pre ľavo- alebo pravotočivé závitov, pre slepý otvor a priechodný otvor.

#### Rozsah balenia:

Vrátane prídržného ramena a pri č. 333500 tiež 2 viacrozsahových upínacích klieštín (Rubber-Flex), 2 vidlicových kľúčov a 1 skrutkovača pre skrutky s vnútorným šesťhranom podľa druhu prístroja!

**Zvláštne príslušenstvo:**

Viacrozsahové upínacie klieštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradné upínacie zariadenie č. 333630, pozri zoznam náhradných dielov.

**Upozornenie:**

Vhodné kónusové stopky č. 342500; 342600.

## Technický opis

automatická dĺžka zdvihu	10 mm
maximálne otáčky chodu vpred	1400 min <sup>-1</sup>
Ø rozsahu 2. upínacích klieští	4,5 - 6,5 mm
Celková dĺžka	131 mm
Kónická stopka-upínač DIN 238	B 12
Hmotnosť	0,8 kg
Ø rozsahu 1. upínacích klieští	2,5 - 4,5 mm
Rezná plocha	M1,4 - M7
Ø puzdra	52 mm
Druh produktu	Závitorezné zariadenie

## Príslušenstvo

Viacrozsahová klieština Rubber-Flex Ø stopky rozsahu upínania 2,5-4,5	333640 2,5-4,5
---	----------------

Viacrozsahová klieština Rubber-Flex Ø stopky rozsahu upínania 4,5-6,5	333640 4,5-6,5
---	----------------