



Závítorezné zariadenie Rubber-Flex pre viaccrossahovú klieštinu, Typ: M10-30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Trieda položky	35D

Popis

Prevedenie:

- Pre stroje s iba jedným smerom otáčania.
- Nastaviteľná bezpečnostná klzná spojka, chráni závitový vrták pred zlomením.
- Kompenzácia dĺžky na ťah a tlak, vyrovnáva rozdiel medzi posuvom stroja a stúpaním závitov.
- Automatický posuv zaručuje presnosť závitov podľa kalibra.
- Automatický rýchly spätný chod 1,6: 1.
- Chod doprava, ako aj doľava je možný bez zmeny.
- Použitie upínacích klieštin Rubber-Flex alebo rýchlovýmenných vložiek.
- Krátke nábehové pruženie, umožňuje uvoľnenie bez rozrezania závitov.

Veľkosti M3–M12 a M10–M30 s dvojitém upínacím zariadením.

Popis:

Matica pre presne nastaviteľnú hĺbku závitov, $\pm 0,1$ mm.

Použitie:

- Upnutie v točiacom sa vretene.
- Rezanie závitov presne podľa kalibra.
- Bez predchádzajúceho nastavenia použiteľné pre ľavo- alebo pravotočivé závitov, pre slepý otvor a priechodný otvor.

Rozsah balenia:

Vrátane prídržného ramena a pri č. 333500 tiež 2 viacrozsahových upínacích klieštín (Rubber-Flex), 2 vidlicových kľúčov a 1 skrutkovača pre skrutky s vnútorným šesťhranom podľa druhu prístroja!

Zvláštne príslušenstvo:

Viacrozsahové upínacie klieštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradné upínacie zariadenie č. 333630, pozri zoznam náhradných dielov.

Upozornenie:

Vhodné kónusové stopky č. 342500; 342600.

Technický opis

Ø puzdra	108 mm
Hmotnosť	7,2 kg
automatická dĺžka zdvihu	30 mm
Kónická stopka-upínač DIN 238	B 24
Celková dĺžka	303 mm
maximálne otáčky chodu vpred	350 min ⁻¹
Ø rozsahu 1. upínacích klieští	10 - 16 mm
Ø rozsahu 2. upínacích klieští	16 - 23 mm
Rezná plocha	M10 - M30
Druh produktu	Závitorezné zariadenie

Príslušenstvo

Viacrozsahová klieština Rubber-Flex Ø stopky rozsahu upínania 10-16	333640 10-16
---	--------------

Viacrozsahová klieština Rubber-Flex Ø stopky rozsahu upínania 16-23	333640 16-23
---	--------------