



## Závitorezné zariadenie pre rýchlovýmenné nadstavce, Typ: M3-12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Trieda položky	35D

### Popis

#### Prevedenie:

- Pre stroje s iba jedným smerom otáčania.
- Nastaviteľná bezpečnostná klzná spojka, chráni závitový vrták pred zlomením.
- Kompenzácia dĺžky na ťah a tlak, vyrovnáva rozdiel medzi posuvom stroja a stúpaním závitov.
- Automatický posuv zaručuje presnosť závitov podľa kalibra.
- Automatický rýchly spätný chod 1,6: 1.
- Chod doprava, ako aj doľava je možný bez zmeny.
- Použitie upínacích klieštin Rubber-Flex alebo rýchlovýmenných vložiek.
- Krátke nábehové pruženie, umožňuje uvoľnenie bez rozrezania závitov.

#### Použitie:

- Upnutie v točiacom sa vretene.
- Rezanie závitov presne podľa kalibra.
- Bez predchádzajúceho nastavenia použiteľné pre ľavo- alebo pravotočivé závit, pre slepý otvor a priechodný otvor.

#### Rozsah balenia:

Vrátane prídržného ramena a pri č. 333500 tiež 2 viacrozsahových upínacích klieštin (Rubber-Flex), 2 vidlicových kľúčov a 1 skrutkovača pre skrutky s vnútorným šesťhranom podľa druhu prístroja!

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné nadstavce č. 335420 – 335640.

Náhradné upínacie zariadenie č., 333630 (pozri zoznam náhradných dielov).

**Upozornenie:**

Vhodné kónusové stopky č. 342500; 342600.

**Technický opis**

Celková dĺžka	176 mm
Ø rozsahu 2. upínacích klieští	6,5 - 10 mm
Ø rozsahu 1. upínacích klieští	3,5 - 6,5 mm
Hmotnosť	1,7 kg
automatická dĺžka zdvihu	15 mm
Kónická stopka-upínač DIN 238	B 16
Ø puzdra	70 mm
Rezná plocha	M3 - M12
maximálne otáčky chodu vpred	1100 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Závitorezné zariadenie

**Príslušenstvo**

Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 4/16	342600 4/16
Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 2/16	342600 2/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášací kužel 2/16	342500 2/16
Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 3/16	342600 3/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášací kužel 3/16	342500 3/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášací kužel 1/16	342500 1/16
Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášací kužel 4/16	342500 4/16
	342600 1/16

Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací  
kužel 1/16

---