



## Závitorezné zariadenie pre rýchlovýmenné nadstavce, Typ: M5-20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 333600 M5-20  |
| GTIN             | 4045197312723 |
| Trieda položky   | 35D           |

### Popis

#### Prevedenie:

- Pre stroje s iba jedným smerom otáčania.
- Nastaviteľná bezpečnostná klzná spojka, chráni závitový vrták pred zlomením.
- Kompenzácia dĺžky na ťah a tlak, vyrovnáva rozdiel medzi posuvom stroja a stúpaním závitov.
- Automatický posuv zaručuje presnosť závitov podľa kalibra.
- Automatický rýchly spätný chod 1,6: 1.
- Chod doprava, ako aj doľava je možný bez zmeny.
- Použitie upínacích klieštin Rubber-Flex alebo rýchlovýmenných vložiek.
- Krátke nábehové pruženie, umožňuje uvoľnenie bez rozrezania závitov.

#### Použitie:

- Upnutie v točiacom sa vretene.
- Rezanie závitov presne podľa kalibra.
- Bez predchádzajúceho nastavenia použiteľné pre ľavo- alebo pravotočivé závit, pre slepý otvor a priechodný otvor.

#### Rozsah balenia:

Vrátane prídržného ramena a pri č. 333500 tiež 2 viacrozsahových upínacích klieštin (Rubber-Flex), 2 vidlicových kľúčov a 1 skrutkovača pre skrutky s vnútorným šesťhranom podľa druhu prístroja!

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné nadstavce č. 335420 – 335640.

Náhradné upínacie zariadenie č., 333630 (pozri zoznam náhradných dielov).

**Upozornenie:**

Vhodné kónusové stopky č. 342500; 342600.

**Technický opis**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Ø rozsahu 2. upínacích klieští | 10 - 16 mm             |
| automatická dĺžka zdvihu       | 22 mm                  |
| Celková dĺžka                  | 244 mm                 |
| maximálne otáčky chodu vpred   | 750 min <sup>-1</sup>  |
| Kónická stopka-upínač DIN 238  | B 22                   |
| Ø puzdra                       | 85 mm                  |
| Hmotnosť                       | 3,7 kg                 |
| Rezná plocha                   | M5 - M20               |
| Ø rozsahu 1. upínacích klieští | 4,5 - 10 mm            |
| Druh produktu                  | Závitorezné zariadenie |

**Príslušenstvo**

|   |             |
|---|-------------|
| Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 5/22 | 342600 5/22 |
| Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 4/22 | 342600 4/22 |
| Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášací kužel 3/22            | 342500 3/22 |
| Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 2/22 | 342600 2/22 |
| Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie MK / unášací kužel 3/22 | 342600 3/22 |
| Nástrčná stopka s MK stopkou MK / unášací kužel 2/22            | 342500 2/22 |