

Garant**Závitorezné zariadenie, Typ: 12/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334100 12/1
GTIN	4045197152336
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- S integrovanou reverznou prevodovkou pre automatický spätný chod. Po dosiahnutí hĺbky závitov sa aparát automaticky prepne nadvihnutím vretien stroja (gulôčkový systém s nízkym opotrebovaním!).
- Zrýchlený spätný chod (cca faktor $1,8 \times n_{max}$).
- Kompenzácia dĺžky na ťah.
- So zastavovacím ramenom ako poistkou proti pretočeniu.
- Nevyžaduje údržbu
- Použitelnosť pre pravý a ľavý závit.
- S rýchlovýmenným systémom.

Použitie:

Na strojové rezanie závitov na vrtackách s rucným posuvom a bez reverzácie vretena. Na rezanie priečodných závitov (s nastavcami c. 335420) alebo slepých závitov (s nastavcami c. 335610).

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri: č. 335420; 335430 (**bez** bezpečnostnej klznej spojky), č. 335610; 335620 (**s** bezpečnostnou klznou spojkou).

Technický opis

Vonkajší Ø D	80 mm
Dráha odpojenia B	6 mm
Ø D ₂	32 mm
Ø D ₁	19 mm
Morseho kužel MK	1
L ₁	60 mm
Kompenzácie dĺžky na ťah	12,5 mm
Dĺžka od vretena stroja	140 mm
maximálne otáčky chodu vpred	1200 min ⁻¹
Rezná plocha	M3 – M12
Druh produktu	Závitorezné zariadenie

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11