

**Upínač nástrojov tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka  $\varnothing$  d1: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319000 20
GTIN	4045197190987
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58  $\pm$ 2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
Stopka $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20

b <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

---

## Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------