

HOLEX**Závitoresný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 40, Závitoresný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vonkajší Ø D	55 mm
Závitoresný rozsah	M6 – M20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm

Vnútorný Ø D ₁	31 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335430 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335647 12
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335620 14
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
	308625 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335647 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335430 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14	335430 14
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
	308820 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 8

335430 8

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

308720 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 11

335620 11

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 12

335430 12

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335430 10

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308600 40

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335647 8

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre
strmé kužele 40

308806 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335620 12

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 6

335647 6

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 40

308830 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335620 9