

Garant

Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, Ø stopky 20 mm, Závitorezný rozsah: M3-12

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 – typ B a E.

So zdiereku guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vonkajší Ø D	38 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Vnútorný Ø D ₁	19 mm

Závitorezný rozsah	M3 – M12
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	39 mm
Upínač	Ø stopky 20 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
	335420 7

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 11

335610 11

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335645 10

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335645 9

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 6

335610 6

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335645 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 4,5

335610 4,5

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335610 7

Súprava rýchlovýmenných vložiek s bezpečnostnou klznou
spojkou, 8dielna

335650

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 6

335420 6

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335610 9

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 4,5

335420 4,5