

**Garant****Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, HSK-A 100, Závitorezný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Trieda položky	31P

**Popis****Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdiarkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

**Použitie:**

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

**Technický opis**

Vnútorý Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	10 mm

Vonkajší Ø D	60 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Závitorezný rozsah	M6 – M20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

## Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14	335430 14
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335430 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335647 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335647 8
	335620 12

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335430 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335430 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335647 12
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335620 14
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335647 6
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335430 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335430 12
Trubička na chladenie HSK pre HSK 100	309880 100
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8