

HOLEX

Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, Ø stopky 20 mm, Závitorezný rozsah: M3-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 – typ B a E.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Vnútorý Ø D ₁	19 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	41 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Upínač	Ø stopky 20 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335645 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335645 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Súprava rýchlovýmenných vložiek s bezpečnostnou klznou spojkou, 8dielna	335650
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8