

**Garant****Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, PSC 63, Závitorezný rozsah: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

**Použitie:**

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	73 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm

Vonkajší Ø D	41 mm
Vnútorý Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Upínač	PSC 63
Norma upínača	ISO 26623-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

## Príslušenstvo

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335645 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335645 10