

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M3 – M12, Ø stopky závitníka: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	3,5 mm
Stopka štvorhran	2,7 mm
Rozsah závitníkového bitu	M3 – M12
Vonkajší Ø D	30 mm
Ø stopky d	19 mm

Dĺžka pripojenia L	21,5 mm
Dĺžka výčnelku H	7 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenná vložka