

**Garant****Upínač nástrojov eco tvar B6 radiálne ľavé, dlhé, Stopka  $\varnothing$  d1: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319081 30
GTIN	4045197584335
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58  $\pm$ 2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

Stopka $\varnothing$ d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>6</sub>	28 mm

$h_2$	29 mm
$h_5$	38 mm
$h_1$	20 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
$l_1$	22 mm
$b_1$	100 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI