

HOLEX**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 50, Závitorezný rozsah: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací klúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	62 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12

Vonkajší Ø D	38 mm
Vnútorý Ø D ₁	19 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335420 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335645 10
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335645 7
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50