

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, PSC 63, Závitorezný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 334660 M6-20 |
| GTIN | 4045197546838 |
| Trieda položky | 31M |

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-------|
| Vnútorňý Ø D ₁ | 31 mm |
| Vonkajší Ø D | 60 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Kompenzácie dĺžky Tlak | 10 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 97 mm |
| Kompenzácie dĺžky Ťah | 10 mm |
| Závitorezný rozsah | M6 – M20 |
| Upínač | PSC 63 |
| Norma upínača | ISO 26623-2 |
| Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16 | 335647 16 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12 | 335430 12 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11 | 335620 11 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16 | 335620 16 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9 | 335620 9 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6 | 335620 6 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14 | 335430 14 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8 | 335647 8 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11 | 335430 11 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16 | 335430 16 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14 | 335620 14 |

| | |
|--|-----------|
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9 | 335647 9 |
| Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna | 335470 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12 | 335620 12 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8 | 335620 8 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8 | 335430 8 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6 | 335647 6 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12 | 335647 12 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7 | 335620 7 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10 | 335647 10 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10 | 335620 10 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6 | 335430 6 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10 | 335430 10 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9 | 335430 9 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7 | 335430 7 |