

**HOLEX****Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 50, Závitorezný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 334642 M6-20  |
| GTIN             | 4045197488497 |
| Trieda položky   | 32P           |

**Popis****Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

**Použitie:**

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

**Technický opis**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Vonkajší Ø D              | 55 mm    |
| Kompenzácie dĺžky Tlak    | 12,5 mm  |
| Závitorezný rozsah        | M6 – M20 |
| Vnútorný Ø D <sub>1</sub> | 31 mm    |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kompenzácie dĺžky Ťah   | 12,5 mm                 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 83 mm                   |
| Upínač                  | SK 50                   |
| Norma upínača           | DIN 69871               |
| Norma upínača           | ISO 7388-1              |
| Druh produktu           | Závitorezné skľučovadlo |

## Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14  | 335620 14 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                       | 308650 50 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12   | 335647 12 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                       | 308620 50 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12 | 335430 12 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6   | 335620 6  |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                           | 308790 50 |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50                                | 308600 50 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8   | 335620 8  |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50                              | 308660 50 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14 | 335430 14 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8    | 335647 8  |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12  | 335620 12 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7  | 335430 7  |

|   |           |
|---|-----------|
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9                            | 335620 9  |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11                           | 335620 11 |
| Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50  | 308610 50 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16                          | 335430 16 |
| Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50                       | 308720 50 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9                           | 335430 9  |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50                                      | 308615 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308765 50 |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50   | 308605 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308820 50 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6                             | 335647 6  |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16                           | 335620 16 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9                             | 335647 9  |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308795 50 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10                            | 335647 10 |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50                                  | 308740 50 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11                          | 335430 11 |
| Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna                            | 335470    |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50  | 308760 50 |
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50   | 308640 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7   | 335620 7  |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10 | 335430 10 |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8  | 335430 8  |
| Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6  | 335430 6  |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308830 50 |
| Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10  | 335620 10 |
| Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16   | 335647 16 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50                           | 308785 50 |