

Garant

Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, Ø stopky 25 mm, Závitorezný rozsah: M6-20

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Valcová stopka podľa normy 1835 – typ B a E.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vnútorň Ø D ₁	31 mm
Závitorezný rozsah	M6 – M20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	64 mm

Vonkajší Ø D	55 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Upínač	Ø stopky 25 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14	335430 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
	335647 8

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej
klznej spojky, 9dielna

335470

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335647 12

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 11

335620 11

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335647 9

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 8

335430 8

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335430 10

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 12

335430 12

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

335430 7

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 16

335430 16

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335620 8

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 14

335620 14

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 6

335647 6