

**Garant****Upínač nástrojov eco tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka Ø d1: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319001 30
GTIN	4045197522597
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

$h_5$	38 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
$b_2$	35 mm
$h_1$	20 mm

h <sub>6</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

## Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------