



Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, MK2, Závitorezný rozsah: M3-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334644 M3-12
GTIN	4045197606693
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Morse kužeľ DIN 228 B.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vonkajší Ø D	38 mm
Vnútorý Ø D ₁	19 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	46 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12

Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Upínač	MK2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335645 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
	335420 3,5

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 3,5

Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej
klznej spojky, 8dielna

335460

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335420 10

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 4,5

335645 4,5

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

335420 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335610 10

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335610 7

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335645 7

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335645 9

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 11

335610 11