

**HOLEX****Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 40, Závitoresný rozsah: M6-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

**Použitie:**

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

**Technický opis**

Vnútorň Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Závitoresný rozsah	M6 – M20
Vonkajší Ø D	55 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm

Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

## Príslušenstvo

Ťažné čapytesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335430 16
	335620 9

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335647 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335647 12
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335620 14
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335430 7
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335430 8
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335430 12
	335620 16

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 16

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 14

335430 14

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 11

335430 11

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

308720 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé  
kužele 40

308615 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø  
stopky závitníka 10

335430 10

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 8

335647 8

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé  
kužele 40

308625 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre  
strmé kužele 40

308740 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 6

335620 6

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 6

335647 6

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø  
stopky závitníka 11

335620 11