



Upínač nástrojov tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319100 50
GTIN	4045197373724
Trieda položky	32V

Popis

Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Šírka stopky b_3	26 mm
l_1	100 mm
b_2	50 mm
b_1	100 mm
h_6	60 mm
h_5	50 mm

h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
Stopka Ø d ₁	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------