

**Garant****Upínač nástrojov eco tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka Ø d1: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319001 50
GTIN	4045197578747
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

Stopka Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm

b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

## Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------