



Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 50, Závitorezný rozsah: M3-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	62 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Vnútorý Ø D ₁	19 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12

Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335610 7
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335645 7
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
	335610 11

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 11

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335420 10

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308760 50

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

308820 50

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50

308640 50

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 50

308740 50

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335645 10