




Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, MK3, Závitorezný rozsah: M6-20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Morse kužeľ DIN 228 B.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Závitorezný rozsah	M6 – M20
Vonkajší Ø D	55 mm
Vnútorný Ø D ₁	31 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Upínač	MK3
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335430 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335647 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335647 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335647 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
	335430 9

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 9

Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej
klznej spojky, 9dielna

335470

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335647 12

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 16

335430 16

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 6

335620 6

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 12

335430 12

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

335430 7

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335647 8

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 8

335430 8

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 14

335620 14

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 14

335430 14

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 11

335430 11