

Garant**Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 40, Závitorezný rozsah: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

So zdierkou guľôčkového vedenia pre ľahkú kompenzáciu dĺžky bez vôle.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závit.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Vnútorň Ø D ₁	19 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Závitorezný rozsah	M3 – M12
Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335645 9
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335610 4,5
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
	308720 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335420 10

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 6

335420 6

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 40

308740 40

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 6

335645 6

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308630 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335610 8

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335645 8

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335610 7

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335645 10

Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej
klznej spojky, 8dielna

335460

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335610 10

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre
strmé kužele 40

308802 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 11

335610 11

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 3,5

335420 3,5

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 4,5	335645 4,5
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 4,5	335420 4,5
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335420 7
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335645 7
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40