



Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, MK4, Závitorezný rozsah: M6-20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Morse kužel DIN 228 B.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	12,5 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	12,5 mm
Vonkajší Ø D	55 mm
Vnútorný Ø D ₁	31 mm

Závitorezný rozsah	M6 – M20
Upínač	MK4
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335647 6
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna	335470
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335647 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335430 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335430 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335430 12
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335647 12
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
	335430 10

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335620 8

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 11

335430 11

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 14

335430 14

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335620 12

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 8

335647 8

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

335430 7

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 6

335430 6

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335647 10

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335647 9

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 14

335620 14

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335620 7