

HOLEX
Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 40, Závitorezný rozsah: M3-12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Trieda položky	32P

Popis
Prevedenie:

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	7,5 mm
Vnútorný Ø D ₁	19 mm

Závitorezný rozsah	M3 – M12
Kompenzácie dĺžky Ťah	7,5 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 69871
Norma upínača	ISO 7388-1
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335420 6
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 3,5	335420 3,5
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335420 8
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335610 6
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335420 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335610 10
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 3,5	335610 3,5
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335610 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335610 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335420 11
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335645 6
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335645 8
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335610 8
Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 8dielna	335460
	335645 7

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308600 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308630 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 10

335420 10

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 7

335420 7

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 7

335610 7

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 10

335645 10

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 4,5

335420 4,5

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 9

335645 9

Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 4,5

335645 4,5

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

308720 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 4,5

335610 4,5