


SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A:  
63/12-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320086 63/12-125
GTIN	2050001714350
Trieda položky	36D

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.  
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12
Minimálny priemer predvrtania D <sub>1</sub> min	40 mm
Náhradný diel	S01
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	22 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	125 mm
Ø stopky	63 mm
Úžitková dĺžka L <sub>N</sub>	99 mm
Upínač	HSK-T
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 12164-3

Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Druh stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Držiak na vyvrtávacie tyče

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Kružok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63	320001 63
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04

Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05

320618 P05