

SWISS TOOLS

Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 40/12-110mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320085 40/12-110
GTIN	2050001714985
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Náhradný diel	S01
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	22 mm
Veľkosť doštičiek	12
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	32 mm
Ø stopky	40 mm
Úžitková dĺžka L _N	90 mm
Upínač	HSK-T
Druh použitia	pravé
Norma upínača	ISO 12164-3

Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Druh stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Držiak na vyvrtávacie tyče

Príslušenstvo

Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Krúžok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06

Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63

320001 63