

SWISS TOOLS

Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/11-140mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320095 63/11-140
GTIN	2050001715098
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	50 mm
Náhradný diel	S05
Dĺžka výčnelku Rozmer A	140 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
Veľkosť doštičiek	11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Ø stopky	63 mm
Upínač	HSK-T
Druh použitia	pravé
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno

Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Druh stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Držiak na vyvrtávacie tyče

Príslušenstvo

Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Kružok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63	320001 63
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01

