

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 335430 7 |
| GTIN | 4045197152541 |
| Trieda položky | 32H |

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Ø stopky závitníka | 7 mm |
| Stopka štvorhran | 5,5 mm |
| Rozsah závitníkového bitu | M6 – M20 |
| Vonkajší Ø D | 46 mm |
| Ø stopky d | 31 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Dĺžka pripojenia L | 35 mm |
| Dĺžka výčnelku H | 11 mm |
| Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |