

SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/12-180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 320090 63/12-180 |
| GTIN             | 2050001715036    |
| Trieda položky   | 36D              |

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.  
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

|   |             |
|---|-------------|
| Náhradný diel                           | P01         |
| vhodná otočná rezná platnička           | CN.. 1204.. |
| Minimálny priemer predvrtania $D_1$ min | 50 mm       |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f              | 27 mm       |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A                 | 180 mm      |
| Veľkosť doštičiek                       | 12          |
| Ø stopky                                | 63 mm       |
| Úžitková dĺžka $L_N$                    | 154 mm      |
| Upínač                                  | HSK-T       |
| Druh použitia                           | pravé       |
| Norma upínača                           | ISO 12164-3 |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Vnútorne chladenie | áno                      |
| Uhol nastavenia k  | 95 Stupeň                |
| Druh stopky        | Kuželová dutá stopka     |
| Druh produktu      | Držiak na vŕtávacie tyče |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Medzipoloha č. 1 Typ P06                   | 320610 P06 |
| Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63 | 320001 63  |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06          | 320618 P06 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ D07              | 320611 D07 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01                   | 320612 P01 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P06              | 320611 P06 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P01              | 320611 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05                   | 320612 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06                   | 320612 P06 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01          | 320618 P01 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P02                   | 320610 P02 |
| Kružok trysky č. 5 Typ D07                 | 320613 D07 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P01                   | 320610 P01 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P04                   | 320610 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04                   | 320612 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02                   | 320612 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02          | 320618 P02 |
| Upínka č. 6 Typ D07                        | 320614 D07 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04          | 320618 P04 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P02              | 320611 P02 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P05                   | 320610 P05 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05          | 320618 P05 |

Upínacia skrutka č. 3 Typ P05

320611 P05