

**HOLEX****Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335430 9
GTIN	4045197152565
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

**Použitie:**

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

**Upozornenie:**

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

**Technický opis**

Ø stopky závitníka	9 mm
Stopka štvorhran	7 mm
Rozsah závitníkového bitu	M6 – M20
Vonkajší Ø D	46 mm
Ø stopky d	31 mm

Dĺžka pripojenia L	35 mm
Dĺžka výčnelku H	11 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka