

**HOLEX****Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 – M12, Ø stopky závitníka: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335610 6
GTIN	4045197152657
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

**Použitie:**

Pre vývrty slepých otvorov.

**Upozornenie:**

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

**Technický opis**

Ø stopky závitníka	6 mm
Stopka štvorhran	4,9 mm
Rozsah závitníkového bitu	M3 – M12
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm

Dĺžka pripojenia L	21,5 mm
Dĺžka výčnelku H	25 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka