

HOLEX**Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 – M12, Ø stopky závitníka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335610 10
GTIN	4045197152695
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

Použitie:

Pre vývrty slepých otvorov.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	10 mm
Stopka štvorhran	8 mm
Rozsah závitníkového bitu	M3 – M12
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm

Dĺžka pripojenia L	21,5 mm
Dĺžka výčnelku H	25 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka