

**Garant****Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 – M12, Ø stopky závitníka: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335645 8
GTIN	4045197554048
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

**Použitie:**

Pre Garant predĺženia č. 338140 – 338142.

**Upozornenie:**

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

**Technický opis**

Ø stopky závitníka	8 mm
Stopka štvorhran	6,2 mm
Rozsah závitníkového bitu	M3 – M12
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm
Dĺžka pripojenia L	21,5 mm
Dĺžka výčnelku H	70 mm
Ø e	23 mm
Druh produktu	Predĺženie

