

**HOLEX****Súprava rýchlovýmenných vložiek bez bezpečnostnej klznej spojky, 9dielna, M6 – M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335470
GTIN	4045197335999
Trieda položky	32H

**Popis****Vhodné pre:**

· **Špeciálne pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním, č. 335340; 335370.**

**Upozornenie:**

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Možnosť prispôbenia nastavenia pomocou matice.

**Technický opis**

Rozsah závitů	M6 – M20
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka