

Garant
Upínač nástrojov eco tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 20

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319161 20
GTIN	4045197523761
Trieda položky	31V

Popis
Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₂	27 mm
l ₁	55 mm
Stopka Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm

h ₅	25 mm
Šírka stopky b ₃	13 mm
b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI