

Garant**Upínač nástrojov eco tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319171 20
GTIN	4045197523792
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT eco – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_5	25 mm
b_1	52 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
h_2	22 mm
l_1	55 mm

h_6	30 mm
h_1	16 mm
b_2	27 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
Šírka stopky b_3	13 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI