

**Garant****Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335647 10
GTIN	4045197554116
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

**Použitie:**

Pre Garant predĺženia č. 338140 – 8142.

**Upozornenie:**

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

**Technický opis**

Ø stopky závitníka	10 mm
Stopka štvorhran	8 mm
Rozsah závitníkového bitu	M6 – M20
Vonkajší Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm
Dĺžka pripojenia L	35 mm
Dĺžka výčnelku H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Druh produktu	Predĺženie

