

**Garant****Upínač nástrojov eco tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319161 40
GTIN	4045197523785
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco** – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

$h_1$	25 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
$b_1$	85 mm
Stopka Ø $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm

$b_2$	42,5 mm
$h_5$	32,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Šírka stopky $b_3$	20,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI