

**Garant**
**Upínač nástrojov eco tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 40**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319171 40
GTIN	4045197523815
Trieda položky	31V

**Popis**
**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**GARANT eco** – na použitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický opis**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Šírka stopky b <sub>3</sub>	20,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>1</sub>	25 mm

$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI